



全自動でかんたん！
約**60分**でおもちが完成。

ほったらかしで
おもちつき



全自動もちつき機
RM-02HW





ひたしいらず、

全自動だからほったらかし！
約**60分**。

もち米からおもちができるまで**約60分**。

全自動だから使い方もかんたん。

もち米と水を入れて**ボタン**を押すだけ。

できあがり後は**保温機能**でやわらかさをキープ。

プチもっちでつきたてを楽しんでみませんか。

全自動もちつき機
RM-02HW [2合タイプ]



JANコード 4905249314436



もちつきコース

全自動だからほったらかしOK!

もち米と水を入れてボタンを押すだけ。
ひたしやおもちをつく際にふたをあける
必要がありません。

横幅 19cm の
コンパクト
なデザイン!

約60分ですきたておもちが完成

プチもち **ひたしなし!** **炊き混ぜ**^{※1}
60分

当社従来機種^{※2} **ひたす**(6~12時間) **蒸す** **つく**

← 約7~13時間 →

※1：加熱しながら材料を混ぜる方式 ※2：マイコンもちつき機かがみもちシリーズ

材料を入れてボタンを押すだけ

もち米と水を入れる



1合~2合のおもちを
作ることができます。

ボタンを押す



必要な水の量が表示
されます。

もちを取り出す





すきたてのおもちをお
楽しみください。

おもちのコシをだす独自の技術

楕円形のねり容器

楕円形のねり容器がおもちの
伸縮を生み出し、コシのある
つき上がりに。



炊き混ぜに特化した羽根
もち米やもち、材料を効率
的にブレンド。



独自設計のヒーター

専用に開発したヒーターで素早く
均一にねり容器内の材料を加熱。

便利な機能

こんな機能欲しかった! /

1 できあがり後は保温

できあがり後は約1時間保
温。その場を離れていてもお
もちがかたくなりません。

2 3段階のかたさ調節

おもちのかたさが「ふつう」
「かため」「やわらか」の3段
階で調節できます。

つきたてコース



おいしいレシピ

もちつきコースとつきたてコースを使って様々なおもち料理をお楽しみください。

つきたてはやっぱりおいしい!

つきたてのおもちをお好みの料理に

ぜんざい



きなこもち



みたらし



お雑煮



つきたてのおもちをもっと手軽に!

切りもち(丸もち)をつきたてのようなおもちとして楽しめます。
[切りもち: 2~7枚/丸もち: 3~11個]

切りもちと水を入れる



つきたて風のおもちが完成!



つきたてコースを選択し、スタートボタンを押します。

約25分でつきたて風のおもちができあがります。

切りもちからも作れる!

かんたんに混ぜもちが作れます

よもぎもち



さつまいももち



付属品: 計量カップ




つきたてコース使用時に便利な50CCの計量カップ付き

かんたんお手入れ



- ・ねり容器と羽根は水洗いできます。
- ・本体のふたは取り外してお手入れすることができます。

手作りおかき



他にもメニューいろいろ

黒ごまもち

黒糖もち

あんこくるみもち

●写真はイメージです



●仕様

品番	RM-02HW	
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	モーター：75W、ヒーター：200W	
定格消費電力	280W	
外形寸法	巾190×奥300×高220mm	
質量	約3.3kg	
容量	もち米1～2合、切りもち2～7枚、丸もち3～11個	
電源コード長	約1.4m	
付属品	取扱説明書、計量カップ	
安全装置	電流ヒューズ、温度ヒューズ、モーター保護装置	
材質	本体/フタ/底カバー	ポリプロピレン
	羽根	非粘着ポリプロピレン
	ねり容器	アルミダイカスト（フッ素樹脂コーティング）
	本体内	アルミメッキ鋼板
計量カップ	ポリプロピレン	

●梱包仕様【個装箱】巾230×奥行350×高260mm 質量：約3.7kg

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 他の電気製品とコンセントを共用する場合は、製品の消費電力をお確かめいただき、合計の消費電力がコンセントの定格容量を超えないようご注意ください。火災の原因となることがあります。

★ご使用の製品の点検を！

<p>こんな症状はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが異常に熱い。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ●その他の異常や故障がある。 	▶	<p>ご使用中の中止</p>	<p>このような症状の場合は、コンセントからプラグを抜いて、販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
---------------------	---	---	----------------	--

- ・仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色調と異なって見えることがあります。

●本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。



〒387-8603 長野県千曲市雨宮 1825

TEL 026(272)4112 (代)

<https://www.mkseiko.co.jp/>



当社は健康経営の推進・普及に取り組んでいます。

※健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。（経済産業省ホームページより）

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 札幌支店 TEL 011(881)7311 | 名古屋支店 TEL 052(461)7261 |
| 仙台支店 TEL 022(258)3861 | 金沢支店 TEL 076(264)1115 |
| 東京支店 TEL 03(3604)6441 | 大阪支店 TEL 06(6386)5800 |
| 静岡支店 TEL 054(238)0111 | 四国支店 TEL 087(868)6781 |
| 新潟支店 TEL 025(287)0911 | 広島支店 TEL 082(871)7355 |
| 長野支店 TEL 026(272)8701 | 福岡支店 TEL 092(612)1077 |