



選ぶなら、 割れ米の少ない精米機。

美味しいお米を最高の精米品質で。
コポンはやさしい精米を徹底的に追求した
割れ米の少ない精米機です。

品 番	SMH-201W
電 源	AC100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	200W
定 格 時 間	15分
電源コード長	約1.4m
安 全 装 置	・安全スイッチ(精米容器を取り付けないと運転しない) ・電流ヒューズ ・モーター保護装置
精 米 量	0.5～2合
精 米 方 式	対流式
制 御 方 法	マイコン制御
運 転 時 間	・玄米専用コース：1分10秒～3分40秒 ・白米専用コース：50秒～2分40秒
精 米 コ ー ス	[玄米専用] 2.5 分づき～8 分づき・胚芽・白米・上白 [白米専用] リフレッシュ・無洗米
サ イ ズ	幅135mm×奥行175mm×高さ320mm
質 量	約2.0kg

●材質

本体=ABS めか容器=ポリプロピレン 精米容器=トライタン
精米バスケット=ジュラコン、ステンレス 精米羽根=ステンレス

●梱包仕様

サイズ：幅210mm×奥行210mm×高さ370mm 質量：約2.5kg



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。
また延長コードを使用の場合は、定格15A以上のものを単独でご使用ください。火災の原因になります。

★長期間ご使用の製品の点検を!

こんな症状はありませんか。	●電源コードが異常に熱い。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用の 中止	このような症状の場合は、 コンセントからプラグを抜いて、販売店に点検・修理をご相談ください。
---------------	---	------------	---

- ・各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

- 本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。



エムケー精工株式会社

〒387-8603長野県千曲市雨宮1825
TEL 026-272-4112 (代)
<https://www.mkseiko.co.jp/>

[支店]

札幌支店 TEL. 011-881-7311	名古屋支店 TEL. 052-461-7261
仙台支店 TEL. 022-258-3861	金沢支店 TEL. 076-264-1115
東京支店 TEL. 03-3604-6441	大阪支店 TEL. 06-6386-5800
静岡支店 TEL. 054-238-0111	四国支店 TEL. 087-868-6781
新潟支店 TEL. 025-287-0911	広島支店 TEL. 082-871-7355
長野支店 TEL. 026-272-8701	福岡支店 TEL. 092-612-1077

このカタログの記載内容は2021年1月現在のものです。

COPON
小型精米機 コポン



いつものご飯を、もっと美味しく。

POINT

01 割れ米を防ぐ 独自の精米技術



割れ米は食味を低下させる原因といわれています。コポンは凹凸のない精米バスケットと特殊形状の精米羽根が滑らかな対流を生み出し、割れ米が極めて少ない精米を実現しています。

当社 5 合用タイプとの割れ米率*比較

機種	精米量／精米コース	割れ米率
コポン SMH-201W	2 合／白米コース	1.5%
当社 5 合用タイプ	2 合／白米コース	13.4%



※当社基準による試験。お米の品種・品質などによって数値は異なります。

POINT

02 自分好みに選べる 多彩な精米コース



12 段階の分づきコースをはじめ、胚芽、白米、上白コースまで。自分好みのお米に仕上げることができます。また、お米の量を自動認識するため、精米量の設定が必要ありません。


分づきコース（2.5～8 分づき）




胚芽コース（3 段階）



白米コース（3 段階）



上白コース



【お米の白さ】



POINT

03 白米の鮮度が蘇る 白米を無洗米にできる



【リフレッシュコース】

酸化が進んだ白米の表面を削り、鮮度を蘇らせます。

【無洗米コース】

白米表面のぬか成分を削り落とし、無洗米にします。

2L ペットボトルとほぼ同じサイズ！



小型精米機 2合タイプ

COPON
コポン

SMH-201W オープン価格
4905249330016

